



XNMU 040310T, IC830, Tipas: ST1400



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221211 ST1400
GTIN	7291075393422
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Su antrine pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p,max} = 0,8$ mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,8 mm
Tipas	ST1400
Serija	LOGIQ4FEED
Pastūma f_z	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 040310T
Geometrija	T
Gamintojo pavadinimas	FFX4 XNMU 040310T IC830

Kietlydinys	IC830
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		