



TDKT 1505PDR, IC808, Tipas: ST900



Užsakymo data

Užsakymo numeris	226560 ST900
GTIN	7291075312713
Produktų klasė	19A

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 13,0 mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Serija	HELI3MILL
Pastūma f_z	0,25 mm
Tipas	ST900
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TDKT 1505PDR
Geometrija	PDR
Gamintojo pavadinimas	HM390 TDKT 1505PDR IC808
Kietlydinys	IC808

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	240 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	220 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		