

**TDKT 150504PDR, IC830, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	226562 INOX
GTIN	7291075312645
Produktų klasė	19A

Aprašymas**Modelis:**

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 13,0 mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z	0,2 mm
Serija	HELI3MILL
Geometrija	PDR
Gamintojo pavadinimas	HM390 TDKT 150504PDR IC830
Kietlydinys	IC830
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		