


**XNMU 130608PNN-PL, IC845, Tipas: ST900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227739 ST900
GTIN	7291075311341
Produktų klasė	19A

**Aprašymas****Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Labai tvirta konstrukcija, specialus plokštės storis. Didelis proceso patikimumas dėl teigiamos montavimo padėties plokštelėje. Puiki drožlių kontrolė ir pašalinimas.

**Pastaba:**

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti  $a_e$  maks.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XNMU 130608PNN-PL
Serija	HELISLOT
Pastūma $f_z$	0,15 mm
Tipas	ST900
Geometrija	PNN-PL

Gamintojo pavadinimas	XNMU 130608PNN-PL IC845
Kietlydinys	IC845
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	140 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		