


TDCT 1505PDR, IC882, Tipas: S

Užsakymo data

Užsakymo numeris	226564 S
GTIN	7291075312638
Produktų klasė	19A

Aprašymas
Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai skirti $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 13,0 mm.

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Tipas	S
Kampo spindulys	0,8 mm
Serija	HELI3MILL
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pastūma f_z	0,15 mm
Geometrija	PDR
Gamintojo pavadinimas	HM390 TDCT 1505PDR IC882

Kietlydinys	IC882
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		