

Ilgintuvas, 250 V, Tipas: 25N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081182 25N
GTIN	4007123014651
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose (IP44). Atsparus alyvai, benzinui, UV spinduliams. **Neopreno gumos kabelis** su drėgmei atspariu guminiu kištuku ir mova.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Techninis aprašymas

Tipas	25N
Kabelio sandara	3G1,5
Kabelio klasė	H07RN-F
Kabelio medžiaga	Neoprenas
Laido ilgis	25 m
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
IP apsaugos klasė	IP 44

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	F
Produkto pavadinimo požymis	250 V
Tinklo įtampa	250 V
Produkto rūšis	Ilginimo laidas

Priedai

Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas S	081191 S
Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas L	081191 L
Kabelių pakabinimo sistema CableFix Tipas XL	081191 XL