

Garant**Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas, Nustatytas sukimo momentas: 3,0Nm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris

211750 3,0

GTIN

4045197594501

Produktų klasė

21B

Aprašymas

Modelis:

Dinamometrinis raktas su patogia laikyti 2K T formos rankena. Užveržimo momentas jau nustatytas. Magnetinis laikiklis.

Funkcija:

Kai pasiekiamas nominalus užveržimo momentas, atsuktuvas suveikia **automatiškai**. Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.

Paskirtis:

Kartu su **1/4 colio antgaliais** su **C 6,3** arba **E 6,3 kotu**, pvz., **Torx Plus® antgaliais** Nr. **674252**. Idealiai tinka tiksliam keičiamųjų plokštelių užveržimui pagal nurodytą užveržimo momentą.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Atsuktuvo antgaliai užsakomi **atskirai**.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Geležtės ilgis	50 mm
nustatytas sukimo momentas	3 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±10 %
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Feedback	ryškus
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	pirminis sureguliuavimas
Norma	DIN EN ISO 6789
Bendras ilgis L	107 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Atlaisvinimo principas	lėtas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Priedai

„TQ-Station“ – dinamometrinių atsuktuvų laikymo dėžutė

659964