



## Prožektorius WORK PEN 200 R, Tipas: WORK-PEN



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081566 WORK-PEN
GTIN	5708997351277
Produktų klasė	08C

### Aprašymas

#### Modelis:

**200 liumenų AKUMULIATORINIS LED prožektorius** su **tolygia pritemdymo funkcija** ir **įdėtais magnetais**.

**WORK PEN 200 R** yra **AKUMULIATORINIS PROŽEKTORIUS** ir atnaujinto FLASHLIGHT produktų asortimento dalis. Puikus darbo šviestuvas profesionalioms patikros užduotims – visada po ranka!

LED prožektorius užtikrina itin **galingą** apšvietimą tiek iš lempos galvutės (iki 200 liumenų), tiek iš viršuje esančio fokusuojančio prožektoriaus, kuris tokiam mažam prožektoriumi šviečia stulbinamai stipriai – **150 liumenų**. Dėl šone esančio mygtuko jungiklio galima lengvai valdyti viena ranka.

Šviestuvas taip pat turi tolygią pritemdymo funkciją nuo **10 %** iki **100 %**, todėl šviesos srautą galima reguliuoti kiekvienai užduočiai. Tvirta aliuminio konstrukcija užtikrina **patogų laikymą**, **oplona** ir kompaktiška konstrukcija leidžia pasiekti sunkiai prieinamas ir siauras vietas.

**WORK PEN 200 R** tiekiamas su įmontuotais **magnetiniais spaustukais** ir žibinto apačioje, pakabinimui ar laikymui. Tai reiškia didesnę lankstumą ir lengvesnę šviesos padėties nustatymą, kai abi rankos turi būti laisvos darbo užduočiai atlikti.

Prožektorius tiesiog **įkraunamas USB kabeliu**, todėl nereikia vargintis ir gaišti laiko keičiant baterijas. Priekyje esantis **baterijos indikatorius** rodo įkrovimo būklę. Komplekte yra tvirtinimo spaustukas kišenei ant krūtinės.

**WORK PEN 200 R dizainas yra unikalus ir apsaugotas ES dizaino patentu.**

**WORK PEN 200 R tiekiamas be maitinimo bloko ir įkrovimo kabelio.**

**Funkcija:**

IP30: yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai  $\varnothing > 2,5$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

---

## Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Švietimo trukmė	10 h
IP apsaugos klasė	IP 30
Apšvietimo kampas	105 laipsniai
Šviesos srautas	20 - 200 lm
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6000 K
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus talpa	0,75 Ah
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Apžiūros lemputė