

**TANGFGRIP plokštelės laikiklis, neutral., įpjovos plotis w: 3,05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273610 3,05
GTIN	7291075456585
Produktų klasė	26D

**Aprašymas****Modelis:**

Be vidinio aušinimo.

**Modelis:**

CUTDIA (mm): 42

**Tinka:**

Prispaudimo kotai Nr. 273600 – 273605.

**Tinka:**

LOGIPFGRIP

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279955 reikia užsakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	3,05 mm
Serija	TANGFGRIP
CUTDIA	42 mm
galima atpjauti pagal ašį	ne

Koto tipas	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte
kai maksimalus ruošinio Ø	42 mm
Iškyšos ilgis	21 mm
Gamintojo pavadinimas	TGAQ D42-3-2Z
OAL	32 mm
Paskirtis	neutral.
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis