

**TANGFGRIP plokštelės laikiklis, neutral., Įpjovos plotis w: 3,05mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273614 3,05
GTIN	7291075404074
Produktų klasė	26D

Aprašymas**Modelis:**

CUTDIA (mm): 120

Tinka:

Prispaudimo kotoi Nr. 273600 – 273605.

Tinka:

LOGIPFGRIP

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279955 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

CUTDIA	120 mm
Įpjovos plotis w	3,05 mm
Serija	TANGFGRIP
galima atpjauti pagal ašį	ne
Koto tipas	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

kai maksimalus ruošinio Ø	120 mm
Iškyšos ilgis	60 mm
Gamintojo pavadinimas	TGAQ D120-3-4Z-JHP
OAL	90,5 mm
Paskirtis	neutral.
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis