

Garant**SNHX 1102 neutral., Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218571 UNI
GTIN	4045197656322
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e max.griovelio pločiui a_p : 4 mm

Rūšis: HB7525

Nuožulos plotis: 0,15 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Nuožulos plotis	0,15 mm
Rūšis	HB7525
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 1102
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	2,3 mm
griovelio pločiui a_p	4 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui