

**Garant****Diskinė freza su stebule Plotis ap = 10 mm, Ø D: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218566 160
GTIN	4045197530400
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

**Paskirtis:**

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

**Atsarginė dalis:**

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd.**

**IP15 .**

Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	160 mm
efektyvus dantų skaičius Z <sub>eff</sub>	8
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	50 mm

Iškyšos $\varnothing d_1$	70 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	41,2 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
Keičiamų plokštelių kiekis	16
Koto tipas	su kiauryme
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1205
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219983
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP