


**CCMT 09T302, Rūšis: IC807****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Produktų klasė	26B

**Aprašymas****Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Serija	ISOTURN
Drožlialaužis	F3P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,2 mm
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 09T302
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 245 m/min
Kietlydinys	IC807
Pastūma f	0,06 - 0,25 mm/aps,
Gamintojo pavadinimas	CCMT 09T302-F3P IC807
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui