

Garant**Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas, Nustatytas sukimo momentas: 0,6Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211750 0,6
GTIN	4045197552372
Produktų klasė	21B

Aprašymas**Modelis:**

Dinamometrinis raktas su patogia laikyti 2K T formos rankena. Užveržimo momentas jau nustatytas. Magnetinis laikiklis.

Funkcija:

Kai pasiekiamas nominalus užveržimo momentas, atsuktuvas suveikia **automatiškai**. Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.

Paskirtis:

Kartu su **1/4 colio antgaliais** su **C 6,3** arba **E 6,3 kotu**, pvz., **Torx Plus® antgaliais** Nr. **674252**. Idealiai tinka tiksliam keičiamųjų plokštelių užveržimui pagal nurodytą užveržimo momentą.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Atsuktuvo antgaliai užsakomi **atskirai**.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Geležtės ilgis	50 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±15 %
nustatytas sukimo momentas	0,6 Nm
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Norma	DIN EN ISO 6789
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Atlaisvinimo principas	lėtas mechaninis atlaisvinimas
Bendras ilgis L	107 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	pirminis sureguliuojimas
Feedback	ryškus
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Priveržimo kryptis	Dešinysis priveržimas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Priedai

„TQ-Station“ – dinamometrinių atsuktuvų laikymo dėžutė

659964