

Garant

GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/10mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215615 40/10
GTIN	4045197409997
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Preciziškos kampinės frezos, nelygiai sudalintos, kad kuo ramiau ir kuo tiksliau pjautų. **Nauja karta** labai efektyvių kampinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,45** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 6IP**.

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M16
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 0602..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219827 (6IP; 0,45 Nm)

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
$\varnothing D_2$	28,7 mm
Bendras ilgis L_{viso}	35 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	78 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,8 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	78 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,31 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	36,85 mm
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	38 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

219827

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP

674252 6IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,45 Nm

211750 0,45