

Garant

Frezavimo laikiklis 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211806 80/5
GTIN	4045197502070
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Bendras ilgis L _{viso}	55 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VCG. 2205
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	5

Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	10 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	158 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	70,34 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	154 mm
Nuožulos kampas α_{max}	2,44 laipsniai
$\varnothing D_3$	74 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP