

Garant**Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas, Nustatytas sukimo momentas: 5,0Nm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris

211750 5,0

GTIN

4045197553225

Produktų klasė

21B

Aprašymas

Modelis:

Dinamometrinis raktas su patogia laikyti 2K T formos rankena. Užveržimo momentas jau nustatytas. Magnetinis laikiklis.

Funkcija:

Kai pasiekiamas nominalus užveržimo momentas, atsuktuvas suveikia **automatiškai**. Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.

Paskirtis:

Kartu su **1/4 colio antgaliais** su **C 6,3** arba **E 6,3 kotu**, pvz., **Torx Plus® antgaliais** Nr. **674252**. Idealiai tinka tiksliam keičiamųjų plokštelių užveržimui pagal nurodytą užveržimo momentą.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Atsuktuvo antgaliai užsakomi **atskirai**.

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Geležtės ilgis

50 mm

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±10 %
nustatytas sukimo momentas	5 Nm
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Feedback	ryškus
Bendras ilgis L	107 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	pirminis sureguliuavimas
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Norma	DIN EN ISO 6789
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Atlaisvinimo principas	lėtas mechaninis atlaisvinimas
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Priedai

„TQ-Station“ – dinamometrinių atsuktuvų laikymo dėžutė	659964
--	--------