

**Kampinis šlifuko GWX, Tipas: 9-125S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077050 9-125S
GTIN	3165140962568
Produktų klasė	03C

**Aprašymas****Modelis:**

- **Paprasta ir lengva:** paprastas kampinio šlifuko priedų keitimas be jokių papildomų įrankių.
- **Nereikia papildomo rakto.**
- **Susideda iš:** didelis kampinių šlifukų ir žatsarginių dalių pasirinkimas Gsu atbuline eiga.
- **Užtikrinamas maksimalus komfortas,** nes nereikia jokių įrankių ir galima greitai pakeisti atsargines dalis.
- **Patikima:** Pagal tekinimo kryptį parenkamų atsarginių detalių neteisingai sumontuoti neįmanoma dėl inovatyvios X-LOCK sistemos. Maksimali vartotojo apsauga dėl akustinio signalo, informuojančio, kad įrankis sumontuotas teisingai.
- **Švarus darbas be erzinančių įbrėžimų!** Mažiau pastebimos šlifavimo žymės ant X-Lock kampinių šlifukų.

Kampinis šlifuko 125 mm su 900 W varikliu. **X-Lock sistema.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su papildoma rankena, apsauginiu gaubtu ir dėže.

**Techninis aprašymas**

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Ypatybė	Kintamas sūkių skaičius
Sūkių skaičiaus diapazonas	2800 - 11000 min <sup>-1</sup>

maksimalus disko Ø	125 mm
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Tinklo dažnis	50 Hz
Serija	X-LOCK sistema
Tinklo įtampa	230 V
Naudojama galia	900 W
Gamintojo pavadinimas	GWX 9-125S
Svoris	2,1 kg
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis

## Priedai

Kampinis šlifuoklis GWXBe akumulatoriaus Tipas 18V15SC	077011 18V15SC
Kampinis šlifuoklis GWX Tipas 9-115S	077050 9-115S
Kampinis šlifuoklis GWXBe akumulatoriaus Tipas 18V15C	077011 18V15C
Kampinis šlifuoklis GWX Tipas 19-125S	077050 19-125S
Kampinis šlifuoklis GWX Tipas 14-125	077050 14-125