

SONO  SWISS[®]**Modulinis ultragarsinis valymo prietaisas MOD, Talpa: 60l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	082922 60
GTIN	2050001940162
Produktų klasė	04E

Aprašymas**Modelis:**

Vonelės iš dengto arba suvirinto nerūdijančio plieno. Temperatūros valdymas nuo 30 °C iki 80 °C kas 5 °C.

Moduliniai prietaisai su kelių dažnių technologija. Voneles iš Duplex nerūdijančio plieno galima papildyti alyvos separatoriais, pompų filtravimu ir papildomais šoniniais keitikliais. Galima papildyti skalavimo prietaisu ir karšto oro džiovintuvu.

- **Ultragarso svyravimų sistemos: keletas ultragarso generatorių mikroskopiniu būdu gamina mažus vakuomo burbuliukus, kurie, spaudžiami slėgio svyravimų, pašalina nuo valomo paviršiaus nešvarumų daleles.**
- **Boost funkcija: antroji valymo pakopa „Powerclean“ dideliems nešvarumams ar oksiduotoms vietoms valyti.**
- **Sweep funkcija: homogeniškam garso lauko suskirstymui.**
- **Degas ir Autodegas funkcija: iš naujai paimto valymo skysčio pašalinamos dujos.**

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai Ø <12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Paskirtis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekipimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis, naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos (Nr. 082930). Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.

Tiekimo sudėtis:

Ultragarso valymo prietaisas su dangteliu, be krepšio (Nr. 082926).

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

Mono ultragarsiniai valymo prietaisai su privirintomis vonelėmis iš Duplex aukštos kokybės plieno skirti ypač sunkiems atvejams, pvz., valyti nešvarumus, susidariusius iš šlifavimo ir poliravimo priemonių; jie užsakomi atskirai.

Įstatomą krepšį rasite mūsų elektroninėje parduotuvėje Nr. 082926.

Prietaiso ilgis: 725 mm

Prietaiso plotis: 562 mm

Prietaiso aukštis: 850 mm

Įstatomo krepšio ilgis: 460 mm

Įstatomo krepšio plotis: 275 mm

Plautuvės aukštis: 240 mm

Techninis aprašymas

Plautuvės aukštis	240 mm
Funkcijų praplėtimo galimybė skalavimo moduliu	taip
Funkcijų praplėtimo galimybė tepalo separatoriumi	taip
Didžiausia ultragarso galia	3200 W
Šiluminė galia	1700 W
Prietaiso plotis	562 mm
Prietaiso ilgis	725 mm
Funkcijų praplėtimo galimybė siurbimo filtravimo įranga	taip
Funkcijų praplėtimo galimybė džiovinimo moduliu	taip
Plautuvės talpa	60 l
Išbėgimo angos žarnos prijungimui dydis	1 in
Plautuvės ilgis	510 mm
Prietaiso aukštis	850 mm
Svoris	60 kg
Plautuvės plotis	350 mm
Įstatomo krepšio plotis	275 mm
Naudojama galia	2510 W
Nominalioji įtampa	230 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įstatomo krepšio ilgis	460 mm

Nominalus tūris	50 l
Produkto rūšis	Ultragarsinis valymo prietaisas

Priedai

Veiksmingi ultragarso valikliai T6 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082936 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T6 Užpildymo kiekis l/kg 10	082936 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T4 Užpildymo kiekis l/kg 10	082934 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T3 Užpildymo kiekis l/kg 0,85	082933 0,85
Veiksmingi ultragarso valikliai T8 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082938 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T1	082930 T1
Veiksmingi ultragarso valikliai T9 Užpildymo kiekis l/kg 10	082939 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T3 Užpildymo kiekis l/kg 25	082933 25
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T2	082930 T2
Veiksmingi ultragarso valikliai T9 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082939 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T5 Užpildymo kiekis l/kg 10	082935 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082930 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T7 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082937 2,5
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg AK	082931 AK
Įstatomas krepšys INOX Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924 60	082926 60
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg 25	082931 25
Veiksmingi ultragarso valikliai T2 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082932 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T5	082930 T5
Veiksmingi ultragarso valikliai T7 Užpildymo kiekis l/kg 10	082937 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T2 Užpildymo kiekis l/kg 10	082932 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg 10	082930 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T5 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082935 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T6	082930 T6

Veiksmingi ultragarso valikliai T8 Užpildymo kiekis l/kg 10	082938 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T4 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082934 2,5
Dangtelis Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924 60	082927 60
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T4	082930 T4
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T3	082930 T3
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg 1	082931 1