

**Garant****HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7530, Ø D: 22mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 231640 22     |
| GTIN             | 4045197604545 |
| Produktų klasė   | 21M           |

**Aprašymas****Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

**Pastaba:**

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui  $5 \times D$ .

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

**Techninis aprašymas**

|  |               |
|--|---------------|
| Ø D                                      | 22 mm         |
| pagrindinio elemento dydžiui             | 22 mm         |
| Pastūma f plienui $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,33 mm/aps,  |
| Serija                                   | HiPer-Drill   |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius       | 1             |
| Smailas kampas                           | 135 laipsniai |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Kietlydinys                | HB7530                   |
| Ašmenys                    | HM                       |
| Pusiau standartinis        | taip                     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2                        |
| Produkto rūšis             | Pjovimo galvutė gręžimui |

### Vartotojo duomenys

|                                    | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|------------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 130 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 110 m/min      | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 100 m/min      | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         | 90 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         | 75 m/min       | P         |
| TOOLOX 33                          | tinka         | 40 m/min       | H         |
| TOOLOX 44                          | tinka         | 35 m/min       | H         |
| HARDOX 500 <1600 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 30 m/min       | H         |
| Ketus (G)                          | ribotai tinka | 80 m/min       | K         |
| drėgnas, maks.                     | tinka         |                |           |

### Priedai

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Torx Plus varžtas Pavara 10IP | 231999 10IP |
|-------------------------------|-------------|