

**Garant****GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC ilga, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/45mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215609 20/45
GTIN	4045197601827
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Kokybiškos griovelių frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamos plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

**Paskirtis:**

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,45** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 6IP**.

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	16 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 0602..
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	90 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	16,85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	38 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	0,9 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,68 laipsniai
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	18 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,45 Nm	211750 0,45
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219827