

**Garant****GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC ilga, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 10/2Lmm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 215609 10/2L  |
| GTIN             | 4045197409768 |
| Produktų klasė   | 210           |

**Aprašymas****Modelis:**

Kokybiškos griovelių frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamos plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

**Paskirtis:**

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,45** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 6IP**.

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

**Techninis aprašymas**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$     | 100 mm                |
| Tinkamos keičiamos plokštelės       | AP.. 0602..           |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219827 (6IP; 0,45 Nm) |
| Koto Ø $D_s$ h6                     | 8 mm                  |
| Iškyšos ilgis $L_1$                 | 17 mm                 |
| Pjovimo briaunos Ø $D_c$            | 10 mm                 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z          | 2                     |

|   |   |
|---|---|
| Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$                     | 6,85 mm   |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$ | 18 mm   |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$ | 18 mm   |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$                 | 0,7 mm  |
| Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$                               | 1,67 laipsniai                                  |
| Serija  | Softcut®  |
| $\varnothing D_3$   | 8 mm  |
| Koto tipas  | Cilindrinis kotas                               |
| Reguliuojamas kampas $\kappa$                                 | 90 laipsniai                                    |
| frezų naudojimas  | Kampų frezavimas                                |
| frezų naudojimas  | Nuožulnus frezavimas                            |
| frezų naudojimas  | Apskritiminis frezavimas                        |
| Pjovimo briaunų išdėstymas                                    | nevienodas                                      |
| Vidinis aušinimas   | taip  |
| Pjovimo technika  | MTC   |
| Įrankių keitimas  | PowerCard                                       |
| Produkto rūšis  | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,45 Nm          | 211750 0,45 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.                                      | 219827      |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP | 674252 6IP  |