

Garant**APMT 060204 FR, HU7810, Tipas: ALU****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 215623 ALU |
| GTIN | 4045197601414 |
| Produktų klasė | 21A |

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_p \text{ max} = 4$ mm.

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,1 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------------------|
| Tipas | ALU |
| Pastūma f_z per dantį | 0,1 mm |
| Kampo spindulys | 0,4 mm |
| Serija | Softcut® |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | APMT 060204 FR |
| Kietlydinys | HU7810 |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 600 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 500 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 400 m/min | N |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |