



## LED ant kaktos tvirtinamas prožektorius su baterija, Tipas: HF8R-WORK



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081391 HF8R-WORK
GTIN	4058205031967
Produktų klasė	04B

### Aprašymas

#### Modelis:

Galingas pramoninis ant kaktos tvirtinamas LED prožektorius profesionaliam naudojimui.

- **Palenkiamą galvą ir tolygi fokusavimo funkcija.**
- **Intuityvus valdymas ir palaipsninis pritemdymas.**
- **Keičiama ir plaunama kaktos juosta.**
- **Ledlenser jungiamoji sistema, kaip vientisa sąsaja, leidžia paprastai prijungti didelį priedų asortimentą.**

#### Funkcija:

IP68: Yra apsauga nuo ilgalaikio panardinimo į vandenį (nelaidus vandeniui) ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

### Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Akumuliatoriaus talpa	3,7 Ah
Šviesos srautas, 2 lygis	20 lm
Apšvietimo plotas	210 m
Akumuliatorių kiekis	1
Švietimo trukmė	3 - 10 h

Advanced Focus System (AFS)	taip
Švietimo trukmė, 2 lygis	90 h
Svoris	198 g
apšvietimas pritemdomas	taip
Korpuso spalva	juoda
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	HF8R WORK
Įkraunamas	taip
IP apsaugos klasė	IP 68
Šviesos srautas	300 - 900 lm
Šviesos srauto padidinimas	1600 lm
Produkto rūšis	Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis