

**Garant**

**GARANT Softcut® frezavimo galvutė 90° MTC, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/12mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215620 63/12
GTIN	4045197550606
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Preciziškos kampinės frezos, nelygiai sudalintos, kad kuo ramiau ir kuo tiksliau pjautų. **Nauja karta** labai efektyvių kampinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais**, kai nėra stabilumo arba su nedidelės varomosios galios sukliais.

**Paskirtis:**

Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka apdirbti daugumą plieno rūšių.

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 0,45** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 6IP**.

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	63 mm
-----------------------------------	-------

Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 0602..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,19 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	0,8 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	59,85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	124 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	124 mm
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	61 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelėlių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,45 Nm	211750 0,45
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219827

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP

---

674252 6IP