

Yale

Grandininis keltuvas Yalelift 360°, Leistinoji apkrova: 1 t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086025 1
GTIN	4025092930611
Produktų klasė	08X

Aprašymas

Modelis:

Visi grandininiai keltuvai gamykloje patikrinami su perkrova ir tiekiami su naudojimo instrukcija ir patikros sertifikatu.

360° apukama rankinė grandinės kreipiamoji leidžia valdyti iš visų padėčių. Pagaminta sunkiems objektams. Atitinka naujausias Europos saugos nuostatas. Naudotojui nebereikia dirbti pavojingoje krovinio zonoje.

Pastaba:

Keliamoji galia iki 20 t, grandinės dėžė ir apsauga nuo perkrovos tiekiami pagal užsakymą. Modelis su integruota važiuokle, cinkuotas modelis ir ATEX pagal pageidavimą.

Techninis aprašymas

Kėlimo jėga esant vardinei apkrovai	30 daN
Grandinių skaičius	1
Leistinoji apkrova	1000 kg
Leistinoji apkrova t	1 t

Įprastas eigos aukštis	3 m
Svoris	13 kg
Produkto rūšis	Terkšlinis kėliklis