

Garant**HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7530, Ø D: 23mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 231640 23 |
| GTIN | 4045197604583 |
| Produktų klasė | 21M |

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui $5 \times D$.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------|
| Ø D | 23 mm |
| Pastūma f plienui $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,35 mm/aps, |
| pagrindinio elemento dydžiui | 23 mm |
| Serija | HiPer-Drill |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Smailas kampas | 135 laipsniai |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Kietlydinys | HB7530 |
| Ašmenys | HM |
| Pusiau standartinis | taip |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|------------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 110 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 75 m/min | P |
| TOOLOX 33 | tinka | 40 m/min | H |
| TOOLOX 44 | tinka | 35 m/min | H |
| HARDOX 500 <1600 N/mm ² | ribotai tinka | 30 m/min | H |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 80 m/min | K |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

Priedai

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Torx Plus varžtas Pavara 10IP | 231999 10IP |
|-------------------------------|-------------|