

HEDI

Kabelių būgnas, plastikinis, skirtas F, B, PL ir CZ, Tipas: 25V



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081127 25V
GTIN	4003644015351
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Hedi® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

· Apsauga nuo perkaitimo.

Naudojimui sausose patalpose.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

IP apsaugos klasė: IP 20

Nominali galia išvyniojus: 3500 (16 A) W

Kabelio klasė: H05VV-F

Kabelio sandara: 3G1,5

Kabelio medžiaga: PVC raudona

Laido ilgis: 25 m

Elektros lizdų skaičius: 4

Techninis aprašymas

Nominali galia išvyniojus	3500 (16 A) W
Laido ilgis	25 m
Tinklo įtampa	250 V
Kabelio klasė	H05VV-F
Kabelio sandara	3G1,5
Tipas	25V
Kabelio medžiaga	PVC raudona
IP apsaugos klasė	IP 20
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Elektros lizdų skaičius	4
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Yra diagnostikos sistema	ne
Produkto rūšis	Kabelių būgnas