

**Garant****HiPer-Drill keičiama galvutė h7, HB7630, Ø D: 14,6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231650 14,6
GTIN	4045197660084
Produktų klasė	21M

**Aprašymas****Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

**Pastaba:**

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5xD.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

**Techninis aprašymas**

pagrindinio elemento dydžiui	14,5 mm
Pastūma f INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/aps,
Ø D	14,6 mm
Serija	HiPer-Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Smailas kampas	135 laipsniai

Kietlydinys	HB7630
Ašmenys	HM
Pusiaus standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	150 m/min	N
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		

### Priedai

Torx Plus varžtas Pavara 8IP	231999 8IP
------------------------------	------------