

Yale

Hidraulinė rankinė pompa HPS, Pakopų skaičius / bako talpa: 1/0,7l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086050 1/0,7
GTIN	4025092159081
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka **metrinius standartus**, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. **100 % suderinama** su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

2-jų pakopų rankinės pompos **su greitąja eiga** (išorėje dyd.1/0,7). Iš 1-os į 2-ą

pakopą perjungiama automatiškai. **Su slėgio ribojimo vožtuvais, nustatomais 0 – 700 bar.**

Metalinė konstrukcija su reguliuojamu išleidimo vožtuvu, oro išleidimo ir alyvos įpylimo varžtu bei nešimo ąsa rankinėje svirtyje.

Tiekimo sudėtis:

Pripildyta alyvos, be manometro.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.

Hidraulinę rankinę pompą žr. Nr. 086050, hidraulinę žarną Nr. 086081, manometrą Nr. 086087.

Techninis aprašymas

Išsiurbimo kiekis, eiga su apkrova (2-as lygis)	2 ml
Slėgio lygių skaičius	1
naudojama bako talpa	700 ml
Svoris	7 kg
Produkto rūšis	Hidraulinė rankinė pompa

Priedai

Manometrų rinkinys GYA-63 Rodmenų ribos 0-1000 bar

086087 0-1000