

**Garant****SNHX 1207 neutral., Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218621 ALU
GTIN	4045197532183
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e$  max.griovelio pločiui  $a_p$ : 12; 16 mm

Rūšis: HU7710

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,1 mm

Nuožulos plotis: 0,45 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,1 mm
Tipas	ALU
Nuožulos plotis	0,45 mm
Rūšis	HU7710
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 1207
Ašmenys	HM

Plokštelės storis	7 mm
griovelio pločiui $a_p$	12; 16 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui