

Mahr**Skaitmeninis slankmatis MarCal be vidinių matavimo žiaunų, Matavimo diapazonas: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415322 800
GTIN	4059192064778
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus, didelio skaitmeninio ekrano. Matavimo plokštumos tiksliai šlifufotos. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	A1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Antgalių ilgis	150 mm
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Baterijų kiekis	1

Padalos vertė	0,0005 in
IP apsaugos klasė	IP 65
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 800 mm
Leistina paklaida	0,05 mm
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
	498940 USB2

Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku Tipas
USB2
