

Mahr

**Skaitmeninis slankmatis MarCal su vidinėmis matavimo žiaunomis ir i-wi,
Matavimo diapazonas: 800mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	415321 800
GTIN	4059192064785
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus, didelio skaitmeninio ekrano. Matavimo plokštumos tiksliai šlifautos. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

i-wi imtuvas Nr. 498912

Techninis aprašymas

IP apsaugos klasė	IP 65
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Padalos vertė	0,0005 in
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai

Kalibravimas	A1
Antgalių ilgis	150 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,05 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 800 mm
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Pakuotė	tvirta dėžė
Sąsaja	MAHR i-wi radijo ryšio sistema
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/415321-800>