

Garant
Frezavimo laikiklis 93°, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	211813 32/2
GTIN	4045197502100
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos. Sriegine jungtimi galima ilginti kaip nori.

Paskirtis:

Puikiai pašalinamos drožlės, ypač frezuojant galias išėmas.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	VCG. 2205
Bendras ilgis L _{viso}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	22,34 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	4 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	7,65 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	58 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP