

Garant**HiPer-Drill keičiama galvutė h7, HB7630, Ø D: 13,9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231650 13,9
GTIN	4045197660046
Produktų klasė	21M

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui $5 \times D$.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Techninis aprašymas

Pastūma f INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/aps,
Ø D	13,9 mm
pagrindinio elemento dydžiui	13,5 mm
Serija	HiPer-Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Smailas kampas	135 laipsniai

Kietlydinys	HB7630
Ašmenys	HM
Pusiaus standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	150 m/min	N
INOX <900 N/mm ²	tinka	65 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	55 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Torx Plus varžtas Pavara 7IP	231999 7IP
------------------------------	------------