

# Yale

## Elektrinis grandininis keltuvas CPV VEGO, Tipas: 0,5-8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	086035 0,5-8
GTIN	2050001790583
Produktų klasė	08Y

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtos ir patikimos konstrukcijos elektrinis grandininis keltuvas su **kėlimo kabliu**. Integruotas **galinės padėties jungiklis** aukščiausiai ir žemiausiai kablo padėčiai pailgina nuo slydimo apsaugančios movos, motoro ir korpuso eksploatavimo trukmę. Pavaros grupė 1 Am, įjungimo trukmė 50 % vienu greičiu, standartinė darbinė įtampa (400 V/50 Hz). Saugėnis darbas dėl 42 V apsauginio valdiklio, dengto valdymo jungiklio, kurio apsaugos klasė IP65, motorai IP55.

#### Pastaba:

Modeliai su 2 greičiais (lėtam kėlimui), kitokiais kėlimo aukščiais, važiuokle, grandinės dėže ir radijo imtuvu taip pat ir 230 V modelis tiekiami pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Reguliuojama apsauginė mova	taip
Tipas	0,5-8
Pavaros grupė pagal FEM/ISO	1AM
Grandinių skaičius	1

Leistinoji apkrova	500 kg
Leistinoji apkrova t	0,5 t
Eigos greitis	8 m/min
Įprastas eigos aukštis	3 m
Automatinis išjungimas	taip
Svoris	26 kg
Produkto rūšis	Svirtis