

SONO  SWISS®**Modulinis ultragarsinis valymo prietaisas MOD, Talpa: 150l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

082922 150

GTIN

Produktų klasė

04E

Aprašymas**Modelis:**

Vonelės iš dengto arba suvirinto nerūdijančio plieno. Temperatūros valdymas nuo 30 °C iki 80 °C kas 5 °C.

Moduliniai prietaisai su kelių dažnių technologija. Voneles iš Duplex nerūdijančio plieno galima papildyti alyvos separatoriais, pompų filtravimu ir papildomais šoniniais keitikliais. Galima papildyti skalavimo prietaisu ir karšto oro džiovintuvu.

- **Ultragarso svyravimų sistemos: keletas ultragarso generatorių mikroskopiniu būdu gamina mažus vakuomo burbuliukus, kurie, spaudžiami slėgio svyravimų, pašalina nuo valomo paviršiaus nešvarumų daleles.**
- **Boost funkcija: antroji valymo pakopa „Powerclean“ dideliems nešvarumams ar oksiduotoms vietoms valyti.**
- **Sweep funkcija: homogeniškam garso lauko suskirstymui.**
- **Degas ir Autodegas funkcija: iš naujai paimto valymo skysčio pašalinamos dujos.**

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing < 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Paskirtis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekėpimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis, naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos (Nr. 082930). Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.

Tiekimo sudėtis:

Ultragarso valymo prietaisas su dangteliu, be krepšio (Nr. 082926).

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.

Mono ultragarsiniai valymo prietaisai su privirintomis vonelėmis iš Duplex aukštos kokybės plieno skirti ypač sunkiems atvejams, pvz., valyti nešvarumus, susidariusius iš šlifavimo ir poliravimo priemonių; jie užsakomi atskirai.

Įstatomą krepšį rasite mūsų elektroninėje parduotuvėje Nr. 082926.

Prietaiso ilgis: 800 mm

Prietaiso plotis: 570 mm

Prietaiso aukštis: 850 mm

Įstatomo krepšio ilgis: 555 mm

Įstatomo krepšio plotis: 460 mm

Plautuvės aukštis: 340 mm

Techninis aprašymas

Svoris	70 kg
Plautuvės talpa	150 l
Funkcijų praplėtimo galimybė tepalo separatoriumi	taip
Funkcijų praplėtimo galimybė džiovavimo moduliui	taip
Prietaiso plotis	570 mm
Plautuvės aukštis	340 mm
Prietaiso aukštis	850 mm
Didžiausia ultragarso galia	4000 W
Funkcijų praplėtimo galimybė skalavimo moduliui	taip
Prietaiso ilgis	800 mm
Funkcijų praplėtimo galimybė siurbimo filtravimo įranga	taip
Plautuvės ilgis	620 mm
Išbėgimo angos žarnos prijungimui dydis	1 in
Šiluminė galia	4500 W
Plautuvės plotis	545 mm
Įstatomo krepšio plotis	460 mm
Nominalioji įtampa	400 V
Naudojama galia	5200 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Įstatomo krepšio ilgis	555 mm
Nominalus tūris	120 l
Produkto rūšis	Ultragarsinis valymo prietaisas

Priedai

Veiksmingi ultragarso valikliai T8 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082938 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T2 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082932 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T4 Užpildymo kiekis l/kg 10	082934 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T3 Užpildymo kiekis l/kg 0,85	082933 0,85
Veiksmingi ultragarso valikliai T7 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082937 2,5
Įstatomas krepšys INOX Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924 150	082926 150
Veiksmingi ultragarso valikliai T8 Užpildymo kiekis l/kg 10	082938 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T6 Užpildymo kiekis l/kg 10	082936 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T3	082930 T3
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T5	082930 T5
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg AK	082931 AK
Veiksmingi ultragarso valikliai T5 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082935 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T4 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082934 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T6	082930 T6
Veiksmingi ultragarso valikliai T9 Užpildymo kiekis l/kg 10	082939 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T2	082930 T2
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T4	082930 T4
Veiksmingi ultragarso valikliai T3 Užpildymo kiekis l/kg 25	082933 25
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg 1	082931 1
Veiksmingi ultragarso valikliai T9 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082939 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T2 Užpildymo kiekis l/kg 10	082932 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082930 2,5

Dangtelis Dydis tinka Nr. 082922 / 082923 / 082924 150	082927 150
Veiksmingi ultragarso valikliai T5 Užpildymo kiekis l/kg 10	082935 10
Apsauga nuo rūdžių Užpildymo kiekis l/kg 25	082931 25
Veiksmingi ultragarso valikliai T6 Užpildymo kiekis l/kg 2,5	082936 2,5
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg 10	082930 10
Veiksmingi ultragarso valikliai T1 Užpildymo kiekis l/kg T1	082930 T1
Veiksmingi ultragarso valikliai T7 Užpildymo kiekis l/kg 10	082937 10