

Mahr**Skaitmeninis gyلماتis IP 67 su wi-fi, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418705 150
GTIN	4059192064723
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Moderni, efektyvi matavimo sistema. Pritrintos kreipiančiosios. Su išankstinio matmenų nustatymo funkcija (Preset), pvz.: atstumams matuoti su matavimo antgaliu Nr.418630. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu Ø 1,5mm, 5mm ilgio. Labai didelis LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis, integruota, belaidė duomenų išvestis i-wi, atsparus drėgmei ir dulkėms, veikimo laikas apie 3 metus (apie 0,5 metų, kai įjungtas radijo ryšys).

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis 300 mm ilgio Nr. 418610, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630. Belaidis duomenų perdavimas į i-wi imtuvą Nr. 498912.

Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm

Tiltelio ilgis	100 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Eksploatavimo trukmė	26000 h
Baterijų kiekis	1
Kalibravimas	A1
Sąsaja	MAHR i-wi radijo sistema
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm
Maitinimas	Baterijos
Matavimo liniuotės skersmuo	12×3,5 mm
Norma	ISO 13385
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintos
Pakuotė	Dėklas
Produkto rūšis	gylmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975

Papildomas tiltelis 300 mm	418610
Matavimo priedėlis atstumo matavimui Ø 4 mm	418630
Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK
Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498914 STICK