

Mahr**Skaitmeninis griovelių gylmatis IP 67, Matavimo ribos: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418758 200
GTIN	4059192066123
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Griovelių, kiaurymių, įpjovų, iškyšų ir kt. matavimams. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Matavimo liniuotė su dvigubu kabliu. Abi liečiamosios plokštumos viename lygmenyje.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	A2
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Tiltelio ilgis	100 mm
Matavimo liniuotės skersmuo	12 × 3,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm
Maitinimas	Baterijos

IP apsaugos klasė	IP 67
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Baterijų kiekis	1
Norma	ISO 13385
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantysis plienas, INOX
Pakuotė	Dėklas
Produkto rūšis	Skaitmeninis griovelių gylmatis-slankmatis

Paslaugos

DAkKS kalibravimasSlankmatis-gylmatis su kabliu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021230 200
KalibravimasGylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021220 200

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Baterijų skyriaus dangtelis	412235