

Mahr**Skaitmeninis griovelių gylmatis IP 67, i-wi, Matavimo ribos: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418759 300
GTIN	4059192066154
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Griovelių, kiaurymių, įpjovų, iškyšų ir kt. matavimams. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Labai didelis LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11 mm. Integruota, belaidė duomenų sąsaja i-wi. Matavimo liniuotė su dvigubu kabliu. Abi liečiamosios plokštumos viename lygmenyje.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

i-wi belaidis imtuvas Nr. 498912.

Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Matavimo liniuotės skersmuo	12 × 3,5 mm
Tiltelio ilgis	150 mm
IP apsaugos klasė	IP 67

Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Kalibravimas	A2
Maitinimas	Baterijos
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Belaidis naudojimas	Gamintojo programinė įranga
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	MAHR i-wi nuotolinio valdymo sistema
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantysis plienas, INOX
Pakuotė	Dėklas
Produkto rūšis	Skaitmeninis griovelių gylmatis-slankmatis

Paslaugos

DAkKS kalibravimasSlankmatis-gylmatis su kabliu Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021230 300
KalibravimasGylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021220 300

Priedai

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Radio imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK	498912 STICK

Radijo imtuvas, skirtas Mahr i-wi Tipas STICK

498914 STICK

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas
CR2032

081560 CR2032