

**Mahr****Skaitmeninis griovelių gylmatis IP 67, Matavimo ribos: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418758 300
GTIN	4059192066130
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Griovelių, kiaurymių, įpjovų, iškyšų ir kt. matavimams. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Matavimo liniuotė su dvigubu kabliu. Abi liečiamosios plokštumos viename lygmenyje.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

**Techninis aprašymas**

Matavimo liniuotės skersmuo	12 × 3,5 mm
Baterijų kiekis	1
Tiltelio ilgis	150 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Kalibravimas	A2

Padalos vertė, pasirenkama	0,0005 in
Maitinimas	Baterijos
IP apsaugos klasė	IP 67
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 mm
Norma	ISO 13385
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	nerūdijantis plienas, INOX
Pakuotė	Dėklas
Produkto rūšis	Skaitmeninis griovelių gylmatis-slankmatis

## Paslaugos

KalibravimasGylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021220 300
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Baterijų skyriaus dangtelis	412235