

**Garant****Frezavimo laikiklis 93°, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 42/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211813 42/3
GTIN	4045197502117
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Didesnis įrankio standumas, nes keičiamos plokštelės ir jų lizdai apsaugoti nuo deformacijos. Sriegine jungtimi galima ilginti kaip nori.

**Paskirtis:**

Puikiai pašalinamos drožlės, ypač frezuojant galias išėmas.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

**Techninis aprašymas**

Tvirtinimo sriegis M	M16
Tinkamos keičiamos plokštelės	VCG. 2205
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	47 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	5,3 laipsniai
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	8 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	32,34 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas $\kappa$	93 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezavimo laikiklis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800