

Garant**HiPer-Drill keičiama galvutė h7, HB7630, Ø D: 15,4mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 231650 15,4 |
| GTIN | 4045197660145 |
| Produktų klasė | 21M |

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui $5 \times D$.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| pagrindinio elemento dydžiui | 15 mm |
| Pastūma f INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,16 mm/aps, |
| Ø D | 15,4 mm |
| Serija | HiPer-Drill |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Smailas kampas | 135 laipsniai |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Kietlydinys | HB7630 |
| Ašmenys | HM |
| Pusiaus standartinis | taip |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 150 m/min | N |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 65 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 55 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 30 m/min | S |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

Priedai

| | |
|------------------------------|------------|
| Torx Plus varžtas Pavara 8IP | 231999 8IP |
|------------------------------|------------|