

Garant**SNHX 1207 neutral., Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218621 UNI
GTIN	4045197532220
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e max.griovelio pločiui a_p : 12; 16 mm

Rūšis: HB7525

Nuožulos plotis: 0,25 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Nuožulos plotis	0,25 mm
Rūšis	HB7525
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNHX 1207
Ašmenys	HM
Plokštelės storis	7 mm
griovelio pločiui a_p	12; 16 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui