

Garant**VDGT 11T208 FR, HU7810, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211868 ALU
GTIN	4045197700407
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Smulkiagrūdė struktūra, poliruotos plokštelės pakopos apsaugo nuo drožlių prielipų.

Pastaba:

a_p max = 3 mm rupiajam apdirbimui su $a_e = 1 \times D$.

Pastūma f_z : 0,17 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Pastūma f_z	0,17 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VDGT 11T208 FR
Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	1900 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1900 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	500 m/min	N
CuZn	tinka	400 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka	100 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		