

Yale

Hidraulinė jungtis, Konstrukcija: F1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086085 F1
GTIN	4025092155489
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Prijungti ir atjungti hidrauliniams cilindrams ar kitiems komponentams. Jungiamąją movą reikia priveržti tik ranka, nes ji užsandarinama automatiškai. Kai neprijungta, vidiniai rutuliai uždaro skyles, kad neištekėtų alyva. Sujungimo įmova yra su guminiu nuo dulkių apsaugančiu gaubtu.

Sujungimo įmova visada yra hidraulinio cilindro komplekte.

Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka **metrinis standartus**, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. **100 % suderinama** su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.

Hidraulinės žarnos (Nr. 086080 ir 086081) yra su movos kištukais.

Techninis aprašymas

Hidraulinė jungtis	3/8-NPT išorėje in
Tinka	Žarnos pusė
Forma	Sankaba (F)
Produkto rūšis	Hidrauliniai priedai

