

Atskiras kontrolinis kaištis 2 tolerancijos klasė, Tipas: 13



Užsakymo data

Užsakymo numeris	483910 13
GTIN	2050002076662
Produktų klasė	48A

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ± 2 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifluotas ir pritrintas. Nuo \varnothing 1,5 mm matmenys užrašyti, 0,1 mm – 0,99 mm be nuožulos. Nuo 1,0 mm viena pusė nusklembta.
2 tolerancijos klasė: Koto $\varnothing \pm 0,002$ mm.

Paskirtis:

Prieš naudojimą reikia nuvalyti tepalus, po naudojimo – sutepti.

Pastaba:

Užsakydami **papildomai nurodykite pageidaujamą \varnothing** , pvz., nr. 483900 dyd. 5 **10,08** arba 483920 dyd. 5 **10,082**.

Techninis aprašymas

Žingsnis	0,01 mm
Nominalus dydis	40 - 50 mm
Matavimo strypo ilgis	70 mm
Kalibravimas	L6
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	2
Kietis	60 ± 2 HRC
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

Paslaugos

DAkS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm

028340 60

KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm

028300 60