

## Atskiras kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	483940 10
GTIN	2050002076679
Produktų klasė	48A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kontroliniai kaiščiai iš legiruotojo įrankių plieno  $60 \pm 2$  HRC. Kaištis: grūdintas, nušlifluotas ir pritrintas. Rankena:  $\emptyset$  išgraviruotas.

#### Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite **pageidaujimą  $\emptyset$** , pvz.: nr. 483940 dyd. 2 **0,35**.

### Techninis aprašymas

Kontrolinis ilgis	60 mm
Nominalus dydis	12 - 13,99 mm
Žingsnis	0,01 mm
Bendras ilgis	95 mm
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	1
Kietis	$60 \pm 2$ HRC
Medžiaga	legiruotas įrankių plienas
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

### Paslaugos

Kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus $\emptyset$ 20	028240 20
	028260 20

DAkks kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus Ø 20