

## Atskiras kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 12



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 483940 12     |
| GTIN             | 2050002076693 |
| Produktų klasė   | 48A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Kontroliniai kaiščiai iš legiruotojo įrankių plieno  $60 \pm 2$  HRC. Kaištis: grūdintas, nušlifluotas ir pritrintas. Rankena:  $\emptyset$  išgraviruotas.

#### Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite **pageidaujimą  $\emptyset$** , pvz.: nr. 483940 dyd. 2 **0,35**.

### Techninis aprašymas

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Žingsnis           | 0,01 mm                    |
| Nominalus dydis    | 16 - 17,99 mm              |
| Kontrolinis ilgis  | 60 mm                      |
| Bendras ilgis      | 100 mm                     |
| Kalibravimas       | L5                         |
| Norma              | DIN 2269                   |
| Tolerancijos klasė | 1                          |
| Kietis             | $60 \pm 2$ HRC             |
| Medžiaga           | legiruotas įrankių plienas |
| Produkto rūšis     | Kontrolinis kaištis        |

### Paslaugos

|  |           |
|--|-----------|
| Kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus $\emptyset$ 20 | 028240 20 |
|  | 028260 20 |

DAkks kalibravimas Kontrolinis kaištis Maksimalus  $\varnothing$  20