

bimos

## Didelių apkrovų sukama darbo kėdė, Neon XXL, audinysBLACK



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	965363 BLACK
GTIN	4016849961798
Produktų klasė	96B

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai tvirta ir saugi sukama darbo kėdė su sinchronizuotu mechanizmu ir visų sudedamųjų dalių atsparumu didelėms apkrovoms. Svorio reguliavimas nuo 80 iki 180 kg. Didelių apkrovų komponentai: Rėmas, ratukai, mechanizmas, dujų slėgio spyruoklė ir kryžminis padas. Kryžminis padas pagamintas iš juodo aliuminio. Ergonomiškos formos sėdimoji dalis ir atrama. Laipsniškai reguliuojama atrama, kurios aukštį ir kampą galima nustatyti individualiai. Storas paminkštinimas su optimizuota forma. Su porankiais. Tarpas tarp porankių 570 mm, plotis reguliuojamas. Su oranžinės spalvos Flex juosta.

Su medžiaginiu apmušalu.

#### Standartas:

**DIN 68877**

### Techninis aprašymas

Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Nugaros atramos aukštis	570 mm
Sėdynės gylis reguliavimo ribos	420 - 480 mm

Sėdynės plotis	470 mm
Nugaros atramos aukščio reguliavimo ribos	60 mm
Kėdės keliamoji galia	180 kg
Aukščio reguliavimo ribos su ratukais	470 - 640 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė